

**Csatlakozóelemek  
H50/36D BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

**Általános rendelési adatok**

Típus	H50/36D BL
Rendelési szám	<a href="#">9019340000</a>
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 26 mm, 20 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190067632
Menny.	50 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek  
H50/36D BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	36 mm	Szélesség (coll)	1,417 inch
Nettó tömeg	2,8 g		

**Műszaki adatok**

Változat	szigetelt
----------	-----------

**Érvéghüvelyek**

Csupaszolási hossz	26 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,3 mm
Gallér átmérője (D2)	15 mm	Katonai kivétel	T 20A 034 A
L1, mm	36 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,5 mm
Sínkód	DIN	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 1
Vezeték-keresztmetszet	50 mm <sup>2</sup>	Érintkező felület hossza (L2)	20 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	10,3 mm		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>