


## Csatlakozóelemek H0,75/16T HBL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

### Általános rendelési adatok

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Típus          | H0,75/16T HBL                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">9021050000</a>                        |
| Verzió         | Érvég hüvely, szigetelt, 12 mm, 10 mm, Világoskék |
| GTIN (EAN)     | 4008190096175                                     |
| Menny.         | 500 Stück                                         |
| Csomagolás     | loose                                             |

**Csatlakozóelemek  
H0,75/16T HBL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |           |
|-------------|---------|------------------|-----------|
| Szélesség   | 16 mm   | Szélesség (coll) | 0,63 inch |
| Nettó tömeg | 0,097 g |                  |           |

**Műszaki adatok**

|          |           |
|----------|-----------|
| Változat | szigetelt |
|----------|-----------|

**Érvéghüvelyek**

|                                 |                      |                                     |             |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|
| Csupaszolási hossz              | 12 mm                | Fém hüvely vastagsága (S1)          | 0,15 mm     |
| Gallér átmérője (D2)            | 2,8 mm               | Katonai kivitel                     | T 20A 004 A |
| L1, mm                          | 16 mm                | Műanyag gallér vastagsága (S2)      | 0,25 mm     |
| Sínkód                          |                      | Vezeték csatlakozási keresztmetszet |             |
|                                 | Telemecanique        | AWG, max.                           | AWG 18      |
| Vezeték-keresztmetszet          | 0,75 mm <sup>2</sup> | Érintkező felület hossza (L2)       | 10 mm       |
| Érintkező felület átmérője (D1) | 1,2 mm               |                                     |             |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                     |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

### Csatlakozóelemek H0,75/16T HBL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### A kép illusztráció

