
Csatlakozóelemek
H2,5/25T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/25T GR
Rendelési szám	9021090000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 20 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190060916
Menny.	500 Stück
Csomagolás	loose

Csatlakozóelemek
H2,5/25T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0,984 inch
Nettó tömeg	0,24 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	20 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	4,2 mm	Katonai kivitel	T 20A 023 A
L1, mm	25 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm
Sínkód	Telemecanique	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm²	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	2,2 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Csatlakozóelemek
H2,5/25T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

A kép illusztráció

