

Csatlakozóelemek H4,0/18T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18T OR
Rendelési szám	9021100000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190061708
Menny.	500 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H4,0/18T OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0,709 inch
Nettó tömeg	0,26 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt
----------	-----------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	12 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér átmérője (D2)	4,8 mm	Katonai kivétel	T 20A 023 A
L1, mm	18 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,3 mm
Sínkód	Telemecanique	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	AWG, max.
Vezeték-keresztmetszet	4 mm ²	AWG, max.	AWG 12
Érintkező felület átmérője (D1)	2,8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	10 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

**Csatlakozóelemek
H4,0/18T OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

