

**Csatlakozóelemek**  
**H6,0,0/20T GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Típus          | H6,0,0/20T GN                              |
| Rendelési szám | <a href="#">9021130000</a>                 |
| Verzió         | Érvéghüvely, szigetelt, 14 mm, 12 mm, zöld |
| GTIN (EAN)     | 4008190111731                              |
| Menny.         | 100 Stück                                  |
| Csomagolás     | loose                                      |

**Csatlakozóelemek  
H6,0,0/20T GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 20 mm  | Szélesség (coll) | 0,787 inch |
| Nettó tömeg | 0,36 g |                  |            |

**Műszaki adatok**

|          |           |
|----------|-----------|
| Változat | szigetelt |
|----------|-----------|

**Érvéghüvelyek**

|                                 |                   |                                     |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| Csupaszolási hossz              | 14 mm             | Fém hüvely vastagsága (S1)          | 0,2 mm      |
| Gallér átmérője (D2)            | 6,3 mm            | Katonai kivétel                     | T 20A 023 A |
| L1, mm                          | 20 mm             | Műanyag gallér vastagsága (S2)      | 0,3 mm      |
| Sínkód                          | Telemecanique     | Vezeték csatlakozási keresztmetszet | AWG, max.   |
| Vezeték-keresztmetszet          | 6 mm <sup>2</sup> | AWG, max.                           | AWG 10      |
| Érintkező felület átmérője (D1) | 3,5 mm            | Érintkező felület hossza (L2)       | 12 mm       |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                     |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |