

**Csatlakozóelemek  
H0,25/12T GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Weidmüller-színkód
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)

**Általános rendelési adatok**

Típus	H0,25/12T GE SV
Rendelési szám	<a href="#">9021220000</a>
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190153786
Menny.	500 Stücek
Csomagolás	Multipack bag

**Csatlakozóelemek  
H0,25/12T GE SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	12 mm	Szélesség (coll)	0,472 inch
Nettó tömeg	0,064 g		

**Műszaki adatok**

Változat	szigetelt
----------	-----------

**Érvéghüvelyek**

Csupaszolási hossz	10 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	1,8 mm	L1, mm	12 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	Telemecanique
Vezeték csatlakozási keresztmetszet		Vezeték-keresztmetszet	
AWG, max.	AWG 24		0,25 mm <sup>2</sup>
Érintkező felület hossza (L2)	8 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	0,8 mm

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>

**Csatlakozóelemek  
H0,25/12T GE SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**A kép illusztráció**

---

