

Csatlakozóelemek H0,75/14T HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- többsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14T HBL SV
Rendelési szám	9021230000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190153106
Menny.	500 Stück
Csomagolás	Multipack bag

**Csatlakozóelemek
H0,75/14T HBL SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0,551 inch
Nettó tömeg	0,096 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt
----------	-----------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	10 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	2,8 mm	L1, mm	14 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	Telemecanique
Vezeték csatlakozási keresztmetszet		Vezeték-keresztmetszet	
AWG, max.	AWG 18		0,75 mm ²
Érintkező felület hossza (L2)	8 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	1,2 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

**Csatlakozóelemek
H0,75/14T HBL SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

