

Csatlakozóelemek
H1,0/14T R BD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14T R BD
Rendelési szám	9021950000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190262747
Menny.	500 Stüek
Csomagolás	Reel packaged

**Csatlakozóelemek
H1,0/14T R BD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0,551 inch
Nettó tömeg	0,104 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt
----------	-----------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	10 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	3,3 mm	L1, mm	15 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	Telemecanique
Vezeték csatlakozási keresztmetszet		Vezeték-keresztmetszet	
AWG, max.	AWG 17		1 mm ²
Érintkező felület hossza (L2)	8 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	1 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

LetöltésekTervezési adatok [EPLAN](#)

**Csatlakozóelemek
H1,0/14T R BD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

