

Tartozékok
BIT E6,3 PH2x70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
A csillagfejű betétek Phillips-hornyos típusúak, PH/DIN
5260. 1/4" behajtó E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 PH2x70
Rendelési szám	9024090000
Verzió	Csavarhúzóbetét, Kés hossza: 70 mm, Fej mérete, csillag: 2
GTIN (EAN)	4008190870720
Menny.	5 Stück

Tartozékok
BIT E6,3 PH2x70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2,756 inch
Tömeg	7,6 g	Nettó tömeg	15,2 g

Csavarozó szerszámok

Alak	E 6.3 DIN 3126, Kereszthorony	Fej mérete, csillag	2
Kés hossza	70 mm	Méret	2

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002115
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------