

Tartozékok
BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
Rendelési szám	9025590000
Verzió	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 4 mm, Kés hossza: 39 mm, Kés vastagsága (A): 0.8 mm
GTIN (EAN)	4008190151935
Menny.	10 Stück

Adatlap

Tartozékok BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	39 mm	Szélesség (coll)	1,535 inch
Tömeg	5,52 g	Nettó tömeg	7,5 g

Csavarozó szerszámok

Alak	E 6.3 DIN 3126, Összeszerelő csappal, Hornyos	Kés hossza	39 mm
Kés szélessége (B)	4 mm	Kés vastagsága (A)	0,8 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002116
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------