

Csatlakozóelemek H70,0/37 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H70,0/37 GE
Rendelési szám	9028200000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 26 mm, 21 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190891572
Menny.	25 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H70,0/37 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1,575 inch
Nettó tömeg	3,9 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt
----------	-----------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	26 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,35 mm
Gallér átmérője (D2)	16 mm	L1, mm	37 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,6 mm	Sínkód	Weidmüller
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 2/0	Vezeték-keresztmetszet	70 mm ²
Érintkező felület hossza (L2)	21 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	12,7 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S