


Csatlakozóelemek H120,0/50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H120,0/50 BL
Rendelési szám	9028220000
Verzió	Érvég hüvely, szigetelt, 36 mm, 30 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190891596
Menny.	25 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H120,0/50 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	50 mm	Szélesség (coll)	1,969 inch
Nettó tömeg	9,08 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt
----------	-----------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	36 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,5 mm
Gallér átmérője (D2)	21 mm	L1, mm	50 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,7 mm	Sínkód	Weidmüller
Vezeték csatlakozási keresztmetszet		Vezeték-keresztmetszet	
AWG, max.	AWG 4/0		120 mm²
Érintkező felület hossza (L2)	30 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	16,5 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S