

## Csatlakozóelemek H2,5/12DS BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

### Általános rendelési adatok

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Típus          | H2,5/12DS BL                            |
| Rendelési szám | <a href="#">9028490000</a>              |
| Verzió         | Érvéghüvely, szigetelt, 8 mm, 6 mm, kék |
| GTIN (EAN)     | 4032248049028                           |
| Menny.         | 500 Stück                               |
| Csomagolás     | loose                                   |

**Csatlakozóelemek  
H2,5/12DS BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 12 mm   | Szélesség (coll) | 0,472 inch |
| Nettó tömeg | 0,132 g |                  |            |

**Műszaki adatok**

|          |           |
|----------|-----------|
| Változat | szigetelt |
|----------|-----------|

**Érvéghüvelyek**

|                                     |         |                                 |                     |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------|
| Csupaszolási hossz                  | 8 mm    | Fém hüvely vastagsága (S1)      | 0,15 mm             |
| Gallér átmérője (D2)                | 4,2 mm  | L1, mm                          | 12 mm               |
| Műanyag gallér vastagsága (S2)      | 0,25 mm | Sínkód                          | Weidmüller          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet |         | Vezeték-keresztmetszet          |                     |
| AWG, max.                           | AWG 14  |                                 | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Érintkező felület hossza (L2)       | 6 mm    | Érintkező felület átmérője (D1) | 2,2 mm              |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                 |
| Tervezési adatok   | <a href="#">WSCAD, EPLAN</a>         |

### Csatlakozóelemek H2,5/12DS BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### A kép illusztráció

