


Csatlakozóelemek H0,75/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14DS GR
Rendelési szám	9028580000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248159475
Menny.	500 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H0,75/14DS GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0,551 inch
Nettó tömeg	0,094 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt
----------	-----------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	10 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	3,4 mm	L1, mm	14 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	DIN
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 18	Vezeték-keresztmetszet	0,75 mm ²
Érintkező felület hossza (L2)	8 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	1,2 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN

Csatlakozóelemek H0,75/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

A kép illusztráció

