

## Csatlakozóelemek H0,5/16 ZH OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

### Általános rendelési adatok

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Típus          | H0,5/16 ZH OR                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">9037210000</a>                                  |
| Verzió         | Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 13 mm, 10 mm, narancssárga |
| GTIN (EAN)     | 4008190492687                                               |
| Menny.         | 500 Stück                                                   |
| Csomagolás     | loose                                                       |

**Csatlakozóelemek  
H0,5/16 ZH OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmüller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |           |
|-------------|--------|------------------|-----------|
| Szélesség   | 16 mm  | Szélesség (coll) | 0,63 inch |
| Nettó tömeg | 0,12 g |                  |           |

**Műszaki adatok**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Változat | Iker-érvéghüvely |
|----------|------------------|

**Érvéghüvelyek**

|                                 |                     |                                     |           |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| Csupaszolási hossz              | 13 mm               | Fém hüvely vastagsága (S1)          | 0,15 mm   |
| Gallér magassága (A)            | 5 mm                | Gallér szélesség (B)                | 3 mm      |
| L1, mm                          | 16 mm               | Műanyag gallér vastagsága (S2)      | 0,3 mm    |
| Sínkód                          | Weidmüller          | Vezeték csatlakozási keresztmetszet | AWG, max. |
| Vezeték-keresztmetszet          | 0,5 mm <sup>2</sup> | AWG, max.                           | AWG 20    |
| Érintkező felület átmérője (D1) | 1,4 mm              | Érintkező felület hossza (L2)       | 10 mm     |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                     |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

### Csatlakozóelemek H0,5/16 ZH OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### A kép illusztráció

