

Csatlakozóelemek H0,75/14 ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A következő vezetékhez: 2 db 0,75 mm² (2 db AWG 18)

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 ZH W
Rendelési szám	9037230000
Verzió	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 11 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190853976
Menny.	500 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H0,75/14 ZH W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0,551 inch
Nettó tömeg	0,124 g		

Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely
----------	------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	11 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér magassága (A)	5,5 mm	Gallér szélesség (B)	3 mm
L1, mm	14 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,3 mm
Sínkód	Weidmüller	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	
Vezeték-keresztmetszet	0,75 mm ²	AWG, max.	AWG 18
Érintkező felület átmérője (D1)	1,7 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Csatlakozóelemek H0,75/14 ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

A kép illusztráció

