


Csatlakozóelemek H1,0/19 ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/19 ZH GE
Rendelési szám	9037270000
Verzió	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190492748
Menny.	500 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H1,0/19 ZH GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	19 mm	Szélesség (coll)	0,748 inch
Nettó tömeg	0,178 g		

Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely
----------	------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	16 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér magassága (A)	5,8 mm	Gallér szélesség (B)	3,2 mm
L1, mm	19 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,3 mm
Sínkód	Weidmüller	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	
Vezeték-keresztmetszet	1 mm ²	AWG, max.	AWG 17
Érintkező felület átmérője (D1)	2 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	WSCAD, EPLAN

Csatlakozóelemek H1,0/19 ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

A kép illusztráció

