


Csatlakozóelemek H6,0/23 ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23 ZH SW
Rendelési szám	9037320000
Verzió	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190492793
Menny.	100 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H6,0/23 ZH SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0,984 inch
Nettó tömeg	0,6 g		

Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely
----------	------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	20 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér magassága (A)	11,4 mm	Gallér szélesség (B)	6,2 mm
L1, mm	23 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,5 mm
Sínkód	Weidmüller	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10
Vezeték-keresztmetszet	6 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	4,5 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

**Csatlakozóelemek
H6,0/23 ZH SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

