

Csatlakozóelemek H16,0/29 ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A következő huzalokhoz: 2 x 16,0 mm² (2 x AWG 6)

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H16,0/29 ZH GN
Rendelési szám	9037360000
Verzió	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 20 mm, 16 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190492830
Menny.	50 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H16,0/29 ZH GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	29 mm	Szélesség (coll)	1,142 inch
Nettó tömeg	1,38 g		

Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely
----------	------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	20 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,3 mm
Gallér magassága (A)	17,2 mm	Gallér szélesség (B)	9,5 mm
L1, mm	29 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,6 mm
Sínkód	Weidmüller	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 6
Vezeték-keresztmetszet	16 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	16 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	8,3 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóvá hagyások

Jóvá hagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S