

Csatlakozóelemek H1,0/19D ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/19D ZH R
Rendelési szám	9037450000
Verzió	Érvég hüvely, lker-érvég hüvely, 16 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190493028
Menny.	500 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H1,0/19D ZH R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	19 mm	Szélesség (coll)	0,748 inch
Nettó tömeg	0,178 g		

Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely
----------	------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	16 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér magassága (A)	5,8 mm	Gallér szélesség (B)	3,2 mm
L1, mm	19 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,3 mm
Sínkód		Vezeték csatlakozási keresztmetszet	
	DIN	AWG, max.	AWG 17
Vezeték-keresztmetszet	1 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	2 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Csatlakozóelemek H1,0/19D ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

A kép illusztráció

