

## Csatlakozóelemek H4,0/28D ZH GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

### Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Típus          | H4,0/28D ZH GR                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">9037540000</a>                          |
| Verzió         | Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke |
| GTIN (EAN)     | 4008190493110                                       |
| Menny.         | 100 Stück   |
| Csomagolás     | loose   |

**Csatlakozóelemek  
H4,0/28D ZH GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |       |                  |            |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Szélesség   | 28 mm | Szélesség (coll) | 1,102 inch |
| Nettó tömeg | 0,4 g |                  |            |

**Műszaki adatok**

Változat Iker-érvéghüvely

**Érvéghüvelyek**

|                                 |                   |  |        |
|---------------------------------|-------------------|--|--------|
| Csupaszolási hossz              | 21 mm             | Fém hüvely vastagsága (S1)                       | 0,2 mm |
| Gallér magassága (A)            | 9 mm              | Gallér szélesség (B)                             | 5,2 mm |
| L1, mm                          | 28 mm             | Műanyag gallér vastagsága (S2)                   | 0,5 mm |
| Sínkód                          | DIN               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 12 |
| Vezeték-keresztmetszet          | 4 mm <sup>2</sup> | Érintkező felület hossza (L2)                    | 18 mm  |
| Érintkező felület átmérője (D1) | 3,5 mm            |  |        |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                     |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

**Csatlakozóelemek  
H4,0/28D ZH GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**A kép illusztráció**

---

