
Csatlakozóelemek
H16,0/38D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A következő huzalokhoz: 2 x 16,0 mm² (2 x AWG 6)
- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H16,0/38D ZH BL
Rendelési szám	9037600000
Verzió	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 29 mm, 25 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190493196
Menny.	50 Stück
Csomagolás	loose

Csatlakozóelemek
H16,0/38D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	38 mm	Szélesség (coll)	1,496 inch
Nettó tömeg	1,86 g		

Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	29 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,3 mm
Gallér magassága (A)	17,2 mm	Gallér szélesség (B)	9,5 mm
L1, mm	38 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,6 mm
Sínkód	DIN	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 6
Vezeték-keresztmetszet	16 mm²	Érintkező felület hossza (L2)	25 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	8,3 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S