


Csatlakozóelemek H2,5/27T ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/27T ZH GR
Rendelési szám	9037660000
Verzió	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493387
Menny.	100 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H2,5/27T ZH GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1,063 inch
Nettó tömeg	0,48 g		

Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely
----------	------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	21 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér magassága (A)	8 mm	Gallér szélesség (B)	4,5 mm
L1, mm	27 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,4 mm
Sínkód	Telemecanique	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	2,8 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

**Csatlakozóelemek
H2,5/27T ZH GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

