


Csatlakozóelemek H16,0/38T ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A következő huzalokhoz: 2 x 16,0 mm² (2 x AWG 6)

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H16,0/38T ZH W
Rendelési szám	9037740000
Verzió	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 29 mm, 25 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190493561
Menny.	50 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H16,0/38T ZH W**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	38 mm	Szélesség (coll)	1,496 inch
Nettó tömeg	1,82 g		

Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely
----------	------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	29 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,3 mm
Gallér magassága (A)	17,2 mm	Gallér szélesség (B)	9,5 mm
L1, mm	38 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,6 mm
Sínkód	Telemecanique	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 6
Vezeték-keresztmetszet	16 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	25 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	8,3 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóvá hagyások

Jóvá hagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S