

ERSATZMESSER STRIPAX PL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Vágó, csupaszoló és krimpelő szerszámok összekapcsolt érvéghüvely csíkokhoz**

- Vágószerszám
- Csupaszolás
- Krimpelés
- Érvéghüvelyek automatikus továbbítása
- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Hatékony: egyetlen szerszám szükséges a kábelezéshez, amivel időt lehet megtakarítani

Általános rendelési adatok

Típus	ERSATZMESSER STRIPAX PL
Rendelési szám	9050340000
Verzió	Pót vágókés
GTIN (EAN)	4008190350949
Menny.	5 Stück

ERSATZMESSER STRIPAX PL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	27,5 mm	Szélesség (coll)	1,083 inch
Magasság	8,8 mm	Magasság (coll)	0,346 inch
Mélység	0,45 mm	Mélység (coll)	0,018 inch
Nettó tömeg	0,6 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)Tervezési adatok [WSCAD](#)