

**kábelsaru, záróelem  
LIR 1,5M4 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | LIR 1,5M4 V                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">9200090000</a>                                                            |
| Verzió         | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248409853                                                                         |
| Menny.         | 100 Stück                                                                             |

**kábelsaru, záróelem  
LIR 1,5M4 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 22,4 mm | Szélesség (coll) | 0,882 inch |
| Mélység     | 5,9 mm  | Mélység (coll)   | 0,232 inch |
| Nettó tömeg | 0,71 g  |                  |            |

**Csatlakozások**

|                              |                     |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Anyag/műanyag                | PVC                 | Azonosító szín               | piros               |
| Belső átmérő (d1)            | 4,3 mm              | Csatlakozósűrűség (S1)       | 0,75 mm             |
| Külső átmérő (d)             | 8 mm                | Méret                        | M 4                 |
| Méret (csavar)               | M 4                 | Műanyag gallér hossza (b)    | 11,3 mm             |
| Műanyag gallér átmérője (D)  | 4 mm                | Szigetelés                   | Rendelkezésre áll   |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000168    | ETIM 4.0   | EC000168    |
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a><br><a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN</a>                                                       |