

**kábelsaru, záróelem
LIR 1,5M5 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIR 1,5M5 V
Rendelési szám	9200100000
Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409860
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem
LIR 1,5M5 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	22,6 mm	Szélesség (coll)	0,89 inch
Mélység	5,9 mm	Mélység (coll)	0,232 inch
Nettó tömeg	0,6 g		

Csatlakozások

Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	piros
Belső átmérő (d1)	5,3 mm	Csatlakozósűrűség (S1)	0,75 mm
Külső átmérő (d)	8 mm	Méret	M 5
Méret (csavar)	M 5	Műanyag gallér hossza (b)	11,3 mm
Műanyag gallér átmérője (D)	4 mm	Szigetelés	Rendelkezésre áll
Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN