

## kábelsaru, záróelem LIR 1,5M6 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

### Általános rendelési adatok

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | LIR 1,5M6 V                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">9200110000</a>                                                            |
| Verzió         | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248409730                                                                         |
| Menny.         | 100 Stück                                                                             |

**kábelsaru, záróelem  
LIR 1,5M6 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 27,7 mm | Szélesség (coll) | 1,091 inch |
| Mélység     | 5,9 mm  | Mélység (coll)   | 0,232 inch |
| Nettó tömeg | 1 g     |                  |            |

**Csatlakozások**

|                              |                     |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Anyag/műanyag                | PVC                 | Azonosító szín               | piros               |
| Belső átmérő (d1)            | 6,4 mm              | Csatlakozósűrűség (S1)       | 0,75 mm             |
| Külső átmérő (d)             | 11,6 mm             | Méret                        | M 6                 |
| Méret (csavar)               | M 6                 | Műanyag gallér hossza (b)    | 11,3 mm             |
| Műanyag gallér átmérője (D)  | 4 mm                | Szigetelés                   | Rendelkezésre áll   |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000168    | ETIM 4.0   | EC000168    |
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN</a>                |