

## kábelsaru, záróelem LIR 2,5M6 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



### Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcésérrel

### Általános rendelési adatok

Típus	LIR 2,5M6 V
Rendelési szám	<a href="#">9200190000</a>
Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410019
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem  
LIR 2,5M6 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	27,3 mm	Szélesség (coll)	1,075 inch
Mélység	6,2 mm	Mélység (coll)	0,244 inch
Nettó tömeg	1,12 g		

**Csatlakozások**

Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	kék
Belső átmérő (d1)	6,4 mm	Csatlakozósűrűség (S1)	0,8 mm
Külső átmérő (d)	12 mm	Méret	M 6
Méret (csavar)	M 6	Műanyag gallér hossza (b)	11,3 mm
Műanyag gallér átmérője (D)	4,5 mm	Szigetelés	Rendelkezésre áll
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm <sup>2</sup>

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN</a>