

**kábelsaru, záróelem  
LIP 2,5R12 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Szigetelt PVC csapos kábelcsatlakozó vagy PC/PA**

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

**Általános rendelési adatok**

Típus	LIP 2,5R12 V
Rendelési szám	<a href="#">9200470000</a>
Verzió	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,kék
GTIN (EAN)	4032248410316
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem  
LIP 2,5R12 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	23,3 mm	Szélesség (coll)	0,917 inch
Mélység	6,2 mm	Mélység (coll)	0,244 inch
Nettó tömeg	0,61 g		

**Csatlakozások**

Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	kék
Méret	12,0 mm	Méret (tüskehossz)	12 mm
Műanyag gallér hossza (b)	11,3 mm	Műanyag gallér átmérője (D)	4,5 mm
Szigetelés	Rendelkezésre áll	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm <sup>2</sup>		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
 Tervezési adatok [EPLAN](#)

**Adatlap****kábelsaru, záróelem  
LIP 2,5R12 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**