

**kábelsaru, záróelem
LIP 6R14 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Szigetelt PVC csapos kábelcsatlakozó vagy PC/PA**

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIP 6R14 V
Rendelési szám	9200480000
Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4032248410323
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem
LIP 6R14 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	28,15 mm	Szélesség (coll)	1,108 inch
Mélység	8 mm	Mélység (coll)	0,315 inch
Nettó tömeg	1,7 g		

Csatlakozások

Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	sárga
Méret	14,0 mm	Méret (tüskehossz)	14 mm
Műanyag gallér hossza (b)	14,5 mm	Műanyag gallér átmérője (D)	6,4 mm
Szigetelés	Rendelkezésre áll	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN

**kábelsaru, záróelem
LIP 6R14 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**