

**kábelsaru, záróelem  
LIB 6B26 VF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Teljesen szigetelt egyesítő csatlakozó, PVC vagy  
PC/PA**

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott

**Általános rendelési adatok**

Típus	LIB 6B26 VF
Rendelési szám	<a href="#">9200510000</a>
Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga
GTIN (EAN)	4032248410354
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem  
LIB 6B26 VF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1,024 inch
Mélység	8,3 mm	Mélység (coll)	0,327 inch
Nettó tömeg	2,15 g		

**Csatlakozások**

Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	sárga
Méret	26,0 mm	Méret (tűskehossz)	26 mm
Műanyag gallér átmérője (D)	6 mm	Szigetelés	Rendelkezésre áll
Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm <sup>2</sup>

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Adatlap****kábelsaru, záróelem  
LIB 6B26 VF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok**