

**kábelsaru, záróelem  
LID 1,5F4 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Teljesen szigetelt kerek dugós hüvelyek PVC-ből,  
vörösréz hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

**Általános rendelési adatok**

Típus	LID 1,5F4 RF
Rendelési szám	<a href="#">9200700000</a>
Verzió	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4032248410545
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem  
LID 1,5F4 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	23 mm	Szélesség (coll)	0,906 inch
Mélység	7,6 mm	Mélység (coll)	0,299 inch
Nettó tömeg	1,25 g		

**Csatlakozások**

Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	piros
Külső átmérő (d)	4 mm	Méret	ø 4 mm
Méret (kerek dugó)	ø 4 mm	Műanyag gallér hossza (b)	10,5 mm
Műanyag gallér átmérője (D)	4 mm	Szigetelés	Teljesen szigetelt
Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
--------------------	--------------------------------------

**Adatlap****kábelsaru, záróelem  
LID 1,5F4 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**