

Csatlakozóelemek H0,75/19DS ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A következő vezetékhez: 2 db 0,75 mm² (2 db AWG 18)

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | H0,75/19DS ZH GR |
| Rendelési szám | 9202830000 |
| Verzió | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 12 mm, szürke |
| GTIN (EAN) | 4032248515776 |
| Menny. | 500 Stück |
| Csomagolás | loose |

**Csatlakozóelemek
H0,75/19DS ZH GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség | 20 mm | Szélesség (coll) | 0,787 inch |
| Nettó tömeg | 0,166 g | | |

Műszaki adatok

Változat Iker-érvéghüvely

Érvéghüvelyek

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|
| Csupaszolási hossz | 21 mm | Fém hüvely vastagsága (S1) | 0,15 mm |
| Gallér magassága (A) | 5,5 mm | Gallér szélesség (B) | 3 mm |
| L1, mm | 18 mm | Műanyag gallér vastagsága (S2) | 0,3 mm |
| Sínkód | DIN | Vezeték csatlakozási keresztmetszet | AWG, max. |
| Vezeték-keresztmetszet | 0,75 mm ² | AWG, max. | AWG 18 |
| Érintkező felület átmérője (D1) | 1,7 mm | Érintkező felület hossza (L2) | 12 mm |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Engineering Data | STEP |
| Tervezési adatok | WSCAD, EPLAN |

**Csatlakozóelemek
H0,75/19DS ZH GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

