

Tartozékok
BIT E6.3 1.2X6.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6.3 1.2X6.5X110
Rendelési szám	9205650000
Verzió	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 6.5 mm, Kés hossza: 110 mm, Kés vastagsága (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4032248772957
Menny.	5 Stück

Tartozékok
BIT E6.3 1.2X6.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	110 mm	Szélesség (coll)	4,331 inch
Tömeg	28 g	Nettó tömeg	24 g

Csavarozó szerszámok

Alak	E 6.3 DIN 3126, Hornyos	Kés hossza	110 mm
Kés szélessége (B)	6,5 mm	Kés vastagsága (A)	1,2 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002116
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------