

SAI-SK-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-SK-M12
Rendelési szám	9456050000
Verzió	Védett részegységek, Védőkupak
GTIN (EAN)	4008190304058
Menny.	30 Stück

SAI-SK-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,633 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Környezeti hőmérséklet	-25 °C – +70 °C
------------------------	-----------------

Általános adatok

Anyag	PA 66	Ház fő anyaga	PA 66
Ház hőmérsékleti tartománya	-20 ... +90 °C	Tömszelencék	M 12
Védelmi osztály	IP68		

Besorolások

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002314	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-92-90	eClass 7.1	27-06-92-90
eClass 8.1	27-06-92-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-08		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT U_REMOTE 16/17 EN CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	--