

**SAK sorozat  
QL 10 SAKK10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínálja.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | QL 10 SAKK10                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">9502680000</a>                                           |
| Verzió         | SAK sorozat, Keresztösszekötő, Keresztösszekötő-lemez, Pólusszám: 10 |
| GTIN (EAN)     | 4008190550646                                                        |
| Menny.         | 20 Stück                                                             |

**SAK sorozat**  
**QL 10 SAKK10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |           |                  |            |
|-------------|-----------|------------------|------------|
| Szélesség   | 111,95 mm | Szélesség (coll) | 4,407 inch |
| Magasság    | 6 mm      | Magasság (coll)  | 0,236 inch |
| Mélység     | 1 mm      | Mélység (coll)   | 0,039 inch |
| Nettó tömeg | 4,9 g     |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                            |               |                            |       |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min. | 10 °C |
| Tárolási hőmérséklet       | 10 °C...40 °C |                            |       |

**Anyag adatok**

|       |          |      |        |
|-------|----------|------|--------|
| Anyag | Vörösréz | Szín | szürke |
|-------|----------|------|--------|

**Rendszer specifikációk**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Változat | Keresztösszekötő-lemez |
|----------|------------------------|

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                                                     |                    |                 |                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem                | Rögzítés típusa | becsavart állapotban |
| Telepítési útmutató                                 | Közvetlen rögzítés |                 |                      |

**Méretetek**

|                |      |
|----------------|------|
| Osztás, mm (P) | 6 mm |
|----------------|------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                            |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |