

**W-sorozat  
WQV 70N/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Típus          | WQV 70N/2                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">9512240000</a>                               |
| Verzió         | W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 2 |
| GTIN (EAN)     | 4008190403928                                            |
| Menny.         | 5 Stück                                                  |

**W-sorozat  
WQV 70N/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 9,5 mm  | Szélesség (coll) | 0,374 inch |
| Magasság    | 30,5 mm | Magasság (coll)  | 1,201 inch |
| Mélység     | 18,6 mm | Mélység (coll)   | 0,732 inch |
| Nettó tömeg | 26,18 g |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                            |               |                            |       |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min. | 10 °C |
| Tárolási hőmérséklet       | 10 °C...40 °C |                            |       |

**Anyag adatok**

|       |             |      |            |
|-------|-------------|------|------------|
| Anyag | Ónozott réz | Szín | Ezüstsürke |
|-------|-------------|------|------------|

**Rendszer specifikációk**

|          |               |                                     |            |
|----------|---------------|-------------------------------------|------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz | Tightening torque (cross-connector) | 2.5...5 Nm |
|----------|---------------|-------------------------------------|------------|

**Keresztösszekötő**

|                             |       |                         |                  |
|-----------------------------|-------|-------------------------|------------------|
| Keresztkötött kapcsok száma | 2     | Névleges áram, 2 pólusú | 192 A            |
| Névleges áram, többpólusú   | 192 A | Típus                   | Keresztösszekötő |

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                 |                      |                     |                    |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Rögzítés típusa | becsavart állapotban | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|

**Méretetek**

|                |         |
|----------------|---------|
| Osztás, mm (P) | 20,5 mm |
|----------------|---------|

**Névleges adatok**

|               |       |
|---------------|-------|
| Névleges áram | 192 A |
|---------------|-------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**W-sorozat  
WQV 70N/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Letöltések**

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                             |
| Engineering Data   | <a href="#">36042_WQV_70N-2_DXF.dxf</a><br><a href="#">STEP</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                        |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                 |