

Tartozékok
TS 35X15/2.3 2M/AL/BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Product image**

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Típus	TS 35X15/2.3 2M/AL/BK
Rendelési szám	1848290000
Verzió	Sín, TS 35, TS 35 x 15, foglalat nélkül, Alumínium, kezeletlen
GTIN (EAN)	4032248385614
Menny.	2 m

Tartozékok
TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1,378 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0,591 inch
Nettó tömeg	330 g		

Tartósín

A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékra vonatkozik	70 mm ²	Max. megengedett névleges áram a PEN funkcióhoz	192 A
Vastagság	2,3 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks