

Tartozékok
TS 35X7.5/5x18 2M/ST/SZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Típus	TS 35X7.5/5x18 2M/ST/SZ
Rendelési szám	1879090000
Verzió	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, aljzattal, Acél, Sendzimir-galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4032248473786
Menny.	2 m

Tartozékok

TS 35X7.5/5x18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1,378 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Mélység	7,5 mm	Mélység (coll)	0,295 inch
Nettó tömeg	305 g		

Tartósín

A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékre vonatkozik	16 mm ²	Forrasztószem furatátmérője (D)	5,2 mm
Furattávolság a középtengelyek között	25 mm	Furatátmérő	5,2 mm
Hornyos furat	Igen	Rés hossz	18 mm
Rés hézag	7 mm	Rés szélesség	5 mm
Vastagság	1 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks