

Tartozékok TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image



Általános rendelési adatok

Típus	TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
Rendelési szám	7915060000
Verzió	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, aljzattal, Acél, Sendzimir-galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4032248296279
Menny.	2 m

Tartozékok

TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1,378 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Mélység	7,5 mm	Mélység (coll)	0,295 inch
Nettó tömeg	300 g		

Tartósín

A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékre vonatkozik	16 mm ²	Forrasztószem furatátmérője (D)	5,2 mm
Furattávolság a középtengelyek között	36 mm	Furatátmérő	5,2 mm
Hornyos furat	Igen	Rés hossz	25 mm
Rés hézag	11 mm	Rés szélesség	5,2 mm
Vastagság	1 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks