

**Tartozékok**  
**TS 32X15 2M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Product image****Általános rendelési adatok**

Típus	TS 32X15 2M/ST/ZN
Rendelési szám	<a href="#">0122800000</a>
Verzió	Sín, TS 32, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4008190066307
Menny.	2 m

**Tartozékok**  
**TS 32X15 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1,26 inch
Magasság	33 mm	Magasság (coll)	1,299 inch
Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0,591 inch
Nettó tömeg	720 g		

**Tartósín**

A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékra vonatkozik	35 mm <sup>2</sup>	Vastagság	1,5 mm
---	--------------------	-----------	--------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>