

Tartozékok TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image



Általános rendelési adatok

Típus	TS 32X15 2M/AL/BK
Rendelési szám	0169300000
Verzió	Sín, TS 32, foglalat nélkül, Alumínium, kezeletlen
GTIN (EAN)	4008190105167
Menny.	2 m

Tartozékok
TS 32X15 2M/AL/BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1,26 inch
Magasság	33 mm	Magasság (coll)	1,299 inch
Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0,591 inch
Nettó tömeg	235,5 g		

Tartósín

A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékre vonatkozik	70 mm ²	Max. megengedett névleges áram a PEN funkcióhoz	192 A
Vastagság	1,5 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks