

Tartozékok TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Típus	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
Rendelési szám	0514400000
Verzió	Sín, TS 32, aljzattal, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4008190086152
Menny.	2 m

Tartozékok
TS 32X15/LL 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1,26 inch
Magasság	33 mm	Magasság (coll)	1,299 inch
Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0,591 inch
Nettó tömeg	667 g		

Tartósín

A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékre vonatkozik	35 mm ²	Forrasztószem furatátmérője (D)	5,2 mm
Furattávolság a középtengelyek között	36 mm	Furatátmérő	5,2 mm
Hornyos furat	Igen	Rés hossz	25 mm
Rés hézag	11 mm	Rés szélesség	5,2 mm
Vastagság	1,5 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks