

**RS 80
PF RS 80 OR 2000MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

**Rugalmas - rugalmasabb - Profilform**

Moduláris tokozás profilformában - a rugalmas moduláris rendszer, amely színes és átlátszó műanyagprofilokat és hordozómodulokat tartalmaz

A szabványos osztásközök egymás mellé helyezése bármilyen elrendezésben, és a méteráru milliméteres pontosságú vágása a tökéletes egyensúlyt jelenti a rugalmasság és a gazdasági hatékonyság között:

- Standard szélességű profilok 5 mm - 45 mm osztásközszel, minden szabványos NYÁK-formátumra felszerelhetők.
- A változtatható magasság maximális alkatrész-sűrűséget tesz lehetővé, még nagyobb elektronikai alkatrészek esetén is.
- A különböző felszerelési változatok miatt a tokozat közvetlen felszerelése olyan egyszerű, mint az alkatélemek kapcsolásra pattintása
- A kemény fedelek megbízhatóan védik a modulokat a külső hatások ellen

A siker receptje: változtatható profil + moduláris alkatrészek = rugalmas készülékház-konceptió, amely nagy felületet biztosít a NYÁK-ok számára.

A moduláris koncepciót a nagy helyigényű modulokhoz alakítottuk ki, és kis alkatrészmennyiség és különböző szélességek esetén alkalmazható.

Általános rendelési adatok

Típus	PF RS 80 OR 2000MM
Rendelési szám	4157440000
Verzió	Elektronika házak, RS 80 narancssárga, Extrudált profil, Szélesség: 84 mm
GTIN (EAN)	4008190225537
Menny.	2 m

**RS 80
PF RS 80 OR 2000MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	2 000 mm	Hossz, inch	78,74 inch
Szélesség	84 mm	Szélesség (coll)	3,307 inch
Magasság	15,7 mm	Magasság (coll)	0,618 inch
Nettó tömeg	210 g		

Rendszer karakterisztika

Változat	Extrudált profil	NYÁK-ok száma modulonként	1
NYÁK vastagsága	1,6 mm	NYÁK alaktúrése	±0,2
Keresztösszekötő	Nem	Érintkező - kapocssín	Nem
Védelmi osztály	IP20	Tokozási opció	Nem

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PVC	Szín	narancssárga
Színskála (hasonló)	RAL 2000	CTI	≥ 600
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Max. relatív páratartalom tárolás közben	80 %
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	60 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002779	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-18-27-90
eClass 9.1	27-18-27-90		

Megjegyzések

Leíró szöveg, műszaki adatok

A fedélprofilhoz és a véglemezekhez 3 magasság kapható:
TS rögzítés fedél nélkül: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm
TS rögzítés alacsony fedéllel: TS 32 = 72 mm, TS 35x7,5 = 67,5 mm
TS rögzítés magas fedéllel: TS 32 = 91 mm, TS 35x7,5 = 86,5 mm
Közvetlen rögzítés, alacsony/magas fedéllel vagy fedél nélkül: 17 / 44 / 63 mm

A NYÁK méretei:
Vastagság: 1,6 (±0,2) mm, szélesség: 67,8 (±0,2) mm
RS rész méretei = NYÁK hossza - 4,5 mm
ADP rész méretei = NYÁK hossza - 2 mm

Példa:
NYÁK hossza 160 mm, RS rész = 155,5 mm, ADP rész = 158 mm

Jóváhagyások

ROHS Megfelel

Adatlap**RS 80**
PF RS 80 OR 2000MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Brochure/Catalogue

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

**RS 80
PF RS 80 OR 2000MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

