Ipari Ethernet
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Szerelősín kivezetés, USB csatoló (A-A) kialakítás az IEC 61076-3-107 szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-TO-USB
Rendelési szám	8946960000
Verzió	Tartósín-kivezetés, USB, IP20
GTIN (EAN)	4032248734955
Menny.	1 Stück

Ipari Ethernet
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	38,3 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Általános információk

1. csatlakozás	USB A	2. csatlakozás	USB A
Vezetékezés	USB	Szín	Világosszürke
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Felszerelés típusa	TS 35
Védelmi osztály	IP20		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-107

Besorolások

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-20	eClass 9.1	19-17-01-25

Jóváhagyások

Jóváhagyások	EAC
ROHS	Megfelel

Letöltések


Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Rajz

