Ipari Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FrontCom szervizcsatlakozó® Micro RJ45-el IP65-ben

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCM-RJ45-FJ-A
Rendelési szám	1018810000
Verzió	FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248730063
Menny.	10 Stück

Ipari Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Falvastagság, max.	3 mm	Falvastagság, min.	1 mm
Nettó tömeg	3,5 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Általános adatok

Rögzítőanya meghúzási nyomaték	2 Nm	1. csatlakozás	RJ45
2. csatlakozás	IDC	Árucikk leírása	FrontCom Micro RJ45 modul
Vezetékezés	TIA-568A	Szín	fekete
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Szigetelés keresztmetszete, max.	1,6 mm
Kategória	Cat.6_A / E osztály$_A$ (ISO/IEC 11801 2010)	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Csatlakozási átmérő, tömör	0.4...0.64 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 24...AWG 22
Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.48...0.76 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 26...AWG 22
Köpenyátmérő, min.	5,5 mm	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Felszerelés típusa	Szekrény, Elosztódoboz	Árnyékolás	360° árnyékolás-érintkező
Védelmi osztály	IP65, zárt állapotban	Dugaszolási ciklusok	750

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-51	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint

Besorolások

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások	c UL us LISTED
ROHS	Megfelel

A létrehozás dátuma 2019. július 29. 15:25:03 CEST

Ipari Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	DUXR.E316369
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI FRONTCOM EN PI PROFINET CABLING EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Szerelési kivágás

