


1 Forrasztás




Alkatrész oldal

START


1 Ellenállás

◇ R1: 10K (barna, fekete, narancs)



2 Dióda

Ügyeljen a polarításra!



◇ D1 : 1N5404

3 Kapcsoló

◇ SW1: standby / be

4 Kerámia kondenzátor

◇ C1 ... C3: 220nF (224)

5 Csatlakozó tömb

◇ SK1: 6 - 14VDC/1A

◇ SK3: bal hangsz.

◇ SK4: jobb hangsző


Red - Red - Rouge - Red

6 Sztereo jack



7 Elektrolit kondenzátorok


Ügyeljen a polarításra!



◇ C4: 100µF


8 LED

◇ LD1



9 Sztereo erősítő


Ügyeljen a bevágás helyzetére!



◇ IC1: TDA1517


10 Elektrolit kondenzátorok

Ügyeljen a polarításra!



◇ C5 ... C7: 1000µF

11 Potenciométer + gomb



◇ RV1: 50K (hangerő)

12 Csatlakozási diagram

