

## EMG 10-LG/SET


Rendelési szám: 2942959



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2942959>

Elektronikaház készlet, amely elektronikaházból és NYÁK sorkapocsblokkokból áll

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 080914
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 708 (CAT-1-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.08.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

Elektronikaház típus	Beépíthető készülékházak
Elektronikaház anyaga	Szálerősítésű polikarbonát
Szín	zöld

#### Méreték / pólusok

Hossz	75 mm
-------	-------

Építési magasság	47,5 mm
Szélesség	10 mm
Pólusszám	4
Raszterméret	5 mm

#### Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	0,9 W 1,2 W 7,5 mm
	1 W 1,4 W 15 mm
	1,5 W 2,2 W 52 mm

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Jelölés</b>		
2947585	EMG-SGKS 10	Készülékjelölő lap, keskeny
<b>szerelés</b>		
2941510	EMG-KA	Kapocs-/csavarfedél, a készlet egyenként 50 db kapcsokhoz és csavarnyílásokhoz való csíkból áll, 1 csík 12 kapocshelyet fed le.
<b>Általános</b>		
2947792	P 1-EMG 10	NYÁK lap, elektronikus alkatrészek szereléséhez

#### További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerelés</b>		
2947763	EMG 10-H 7,5MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 7,5 mm


2947776	EMG 10-H 15MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 15 mm, szélessége 10 mm
2947789	EMG 10-H 52MM GN	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, zöld kivitelben. Magassága 52 mm, szélessége 10 mm

### Termékkészletek


Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Allgemein</b>		
2947747	EMG 10-LG	Elektronikaház, univerzális lábazattal, csavaros csatlakozókapcsok és fedél nélkül
1712342	MKDS 3/ 2-EMG 10	NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 24 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 2, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, Az EMG 10 beépíthető készülékházhoz való

### Rajzok

#### Méretezrajz



1 = NYÁK lap felső él  
 B = elektronikaház szélesség



Raszterméret 5 mm  
 a = beültethető felület 38 mm a fedélben  
 b = beültethető felület 45 mm a készülékházban

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;