


ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY

Rendelési szám: 2869634

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2869634>

Különlegesen keskeny elektronikház kalapsín buszcsatlókhoz,
6,2 mm rasztávolság, 4 csatlakozószint, 8 pólusú csavaros
csatlakozással

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 975135
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 683 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.04.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános	
Elektronikház típus	Komplett elektronikház
Elektronikház anyaga	PBT
Szín	világosszürke
Méretetek / pólusok	
Hossz	93,1 mm

Építési magasság	101,2 mm
Szélesség	6,2 mm
Pólusszám	8
Raszterméret	6,2 mm

Műszaki adatok

Szabvány szerinti csatlakozás	CUL
U _N névleges feszültség	300 V
I _N névleges áram	8 A
AWG/kcmil	30-12
Indikátor1	CUL1
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	12 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;